


Garant**tepelný upínací trň 3°, úzka, HSK-A 100 A = 120, Ø napnutia: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308322 8
GTIN	4062406787042
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Všetky stopky sú presústružené (hladký chod!).**
- **Opracované funkčné povrchy HSK.**
- **Tenký dizajn (3° obrys).**

Kvalita vyváženia 2,5/25 000 min⁻¹. S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

- **Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.**
- **Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.**

Zvláštne príslušenstvo:

Trubička na chladenie č. 309880. Nástrčný kľúč č. 309890. Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 354450.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	24 mm
Ø upnutia D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Upínač	HSK-A 100 A = 120
Norma upínača	DIN 69893

Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň