


**Garant****Tepelný upínač, úzky, dlhý 4°30', HSK-A 100 A = 120, Ø upnutia D1: 6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308339 6
GTIN	4062406787073
Trieda položky	31A

## Popis

**Prevedenie:**

- Vonkajší sklon 4°30'.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Upravené funkčné plochy HSK.

**Použitie:**

- Na ťažko prístupné miesta.
- Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, zmršťovacie predĺžovacie nadstavce č. 302410 veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 354450.

## Technický opis

Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Vonkajší Ø D	30 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Upínač	HSK-A 100 A = 120
Norma upínača	DIN 69893

Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň