


Garant**Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309610 20
GTIN	4062406787318
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu** ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii.

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Celková dĺžka L	19,5 mm
pre ER	20 mm
Závit	M25×1,5

Rozmer cez steny SW	30 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
maximálny ťahovací moment	110 Nm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

Jednostranný otvorený kľúč Rozmer cez steny 30	613300 30
--	-----------