



Upínacia matica ER CENTRO P HDC, Typ HDC pre ER: 32HDC



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Trieda položky	34F

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

Kónický = všetky veľkosti s „C“.

Štandardná = všetky ostatné veľkosti.

S lichobežníkovým jemným závitom pre vysoké upínacie sily. Extra dlhé dvojité vedenie upínacej matice ER. Upínacia matica s guľôčkovým ložiskom pre vyššie ťahovacie momenty.

Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

Zvláštne príslušenstvo:

Presné upínacie klieštiny ER č. 308981 – 308986, HP č. 309376 – 309378 a pre Závitové klieštiny č. 309414; 309418, valcový kľúč HDC č. 309754; 309756.

Upozornenie:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Technický opis

Rozsah upínania	2 - 20 mm
Vonkajší Ø D	53 mm
maximálny ťahovací moment	180 Nm
Celková dĺžka L	27 mm
Závit	Tr42×1
Druh produktu	Upínacia matica