

SIMTEK simturn<sup>AX</sup>**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simturn AX Center Line, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270527 3,2    |
| GTIN             | 2050002064966 |
| Trieda položky   | 24V           |

**Popis****Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

**Technický opis**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| f                                       | 1,95 mm                     |
| Vnútorne chladenie                      | nie                         |
| Ø D                                     | 4 mm                        |
| maximálna hĺbka rezu a <sub>p max</sub> | 0,16 mm                     |
| Polomer R                               | 0,15 mm                     |
| Označenie výrobcu                       | AHC2CBN8                    |
| Úžitková dĺžka                          | 20,3 mm                     |
| Atribút Názov produktu                  | L <sub>2</sub> = 20,3 mm    |
| Druh produktu                           | Rezná vložka na sústruženie |

**Údaje o užívateľovi**

|               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|---------------|--------|----------------|---------|
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 90             | H       |
| kontinuálne   | vhodný |                |         |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| mokrě minimálne | vhodný |
| suché           | vhodný |
| vzduch          | vhodný |