

Garant GRIDLINE

Dielenský vozík ESD, 20×16G, Počet zásuviek: 8**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	971750 8
GTIN	4062406783853
Trieda položky	9GD

Popis**Prevedenie:**

Dielenský vozík **ESD vodivý**, podľa DIN EN 61340-5-1. Polica z vodivého ocelového plechu s práškovou povrchovou úpravou a prídavná vodivá polica s priehradkami na drobnosti a držiakom plechoviek z polyamidu, odolná voči poškrabaniu a šetrná k povrchom. **Elektricky vodivé kolieska**, každé s 2 pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, s behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou a ochranou proti namotávaniu vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Centrálne uzamykateľné kolíkovým cylindrickým zámkom.

Použitie:

Vhodné na použitie v EPA s vodivými podlahami. Uzemnenie je cez kolieska, nie je potrebné samostatné uzemnenie. Všetky plastové časti sú vodivé, aby sa zabránilo povrchovým nábojom.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šířka	500 mm
Zásuvky Úžitková šířka v G	20
Šířka	800 mm
Hĺbka	500 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Hmotnosť	78 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Výška	1000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Zásuvky Úžitková šířka x úžitková hĺbka v G	20×16G
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Dielenský vozík