

**Garant****Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, Typ: 20/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274170 20/2
GTIN	4062406785475
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Pre vložky č.275000 – 275015.

**Použitie:**Na drážkovanie od priemeru  $D_{min} = 14$  mm.**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	88 mm
$t_{max}$ Vnútorne spracovanie	3 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak	30 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	16 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

