

**Garant****Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Typ: 16/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274171 16/2
GTIN	4062406785505
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Pre vložky č.275000 – 275015.

**Použitie:**

Na drážkovanie od priemeru  $D_{min} = 14$  mm.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Technický opis**

$t_{max}$ Vnútorne spracovanie	3 mm
Šírka zápichu $w$	1,5 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ zapustený držiak	25 mm
Celková dĺžka $L$	78 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	16 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	14 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

