

**Vysávače na sucho, Označenie výrobcu: VHS120CB****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Trieda položky	07D

**Popis****Prevedenie:**

Vysokokvalitné, veľmi odolné priemyselné vysávače Nilfisk CFM „Grey Line“.

**Funkcia:**

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

**Upozornenie:**

Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078551-078552.

**Technický opis**

Objem kontajnera	37 l
Sieťové napätie	230 V
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Menovitý rozmer prípojky	50 mm
Šírka	570 mm
Filtračný systém	Hviezdicový filter

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dĺžka	560 mm
Prachová trieda - vysávač	M
Čistenie filtra	Manuálna trepacka filtrov
Hmotnosť	38 kg
Pracovná hlučnosť	74 dB(A)
Príkion	2000 W
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Výška	1015 mm
Druh filtra	Polyesterový filter
Sietová frekvencia	50 Hz
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie