



## Sortiment hydrauliky, Typ: ECO



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Trieda položky	08Y

### Popis

#### Prevedenie:

Hotový hydraulický sortiment v pracovnom rozsahu 700 barov so všetkými potrebnými komponentmi na pripojenie k bežným jednočinným a dvojčinným hydraulickým valcom.

- **2-stupňové ručné čerpadlo s objemom 1,0 l na rýchly postup práce.**
- **100 % tlakovo testované hadice pre maximálny tlak 720 barov, vyrobené podľa normy ISO 22384.**
- **Štandardne so systémom identifikácie hadíc CEJN CIS pre maximálnu bezpečnosť.**
- **Pripojovací závit 3/8 palca NPT, spojovací systém podľa normy ISO 14540. Kompatibilita s viac ako 80 % hydraulických systémov dostupných na trhu.**
- **Všetky komponenty je možné objednať jednotlivo.**

Základná súprava so všetkými potrebnými základnými komponentmi.

#### Rozsah balenia:

Hydraulické čerpadlo, súprava hadíc, pripojovacia vsuvka, **bez olejovej náplne.**

#### Upozornenie:

Hydraulické čerpadlá sa musia pred použitím naplniť hydraulickým olejom. Odporúča sa používať oleje podľa ISO VG 15 alebo ISO VG 22.

### Technický opis

Pripojenie hydrauliky	3/8 NPT palec
Pracovný tlak	700 bar

Počet tlakových úrovní	2
využitelný objem nádrže	1000 ml
Délka hadice	2 m
Druh produktu	Sortiment hydrauliky