



Sortiment hydrauliky, Typ: PRO



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Hotový hydraulický sortiment v pracovnom rozsahu 700 barov so všetkými potrebnými komponentmi na pripojenie k bežným jednočinným a dvojčinným hydraulickým valcom.

- **2-stupňové ručné čerpadlo s objemom 1,0 l na rýchly postup práce.**
- **100 % tlakovo testované hadice pre maximálny tlak 720 barov, vyrobené podľa normy ISO 22384.**
- **Štandardne so systémom identifikácie hadíc CEJN CIS pre maximálnu bezpečnosť.**
- **Pripojovací závit 3/8 palca NPT, spojovací systém podľa normy ISO 14540. Kompatibilita s viac ako 80 % hydraulických systémov dostupných na trhu.**
- **Všetky komponenty je možné objednať jednotlivo.**

Profesionálna súprava s prídavnými komponentmi pre efektívny a rýchly pracovný postup.

- **Súprava hadíc so spojku a vsuvkou na rýchle napojenie a oddelenie komponentov.**
- **Manometer na kontrolu tlaku.**
- **Stabilný ABS kufr s penovou vložkou pre bezpečné uschovanie a jednoduchú prepravu na miesto použitia.**

Rozsah balenia:

Hydraulické čerpadlo, súprava hadíc s vsuvkou a spojku, manometer, spojovací blok, spojka na strane valca, robustný prepravný kufr, **bez olejovej náplne.**

Upozornenie:

Hydraulické čerpadlá sa musia pred použitím naplniť hydraulickým olejom. Odporúča sa používať oleje podľa ISO VG 15 alebo ISO VG 22.

Technický opis

Počet tlakových úrovní	2
využitelný objem nádrže	1000 ml
Pracovný tlak	700 bar
Pripojenie hydrauliky	3/8 NPT palec
Dĺžka hadice	2 m
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Sortiment hydrauliky