



Elektrický vypínací uťahovač, Typ: S8250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070236 S8250
GTIN	7322590055493
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Elektrické skrutkovače PRO zo série S8 zahŕňajú širokú škálu rôznych modelov, ktoré ponúkajú vysokú rýchlosť a presnosť. Ergonomicky navrhnutý skrutkovač S8 ponúka riešenie typu plug-and-play na montážne úlohy a sériové skrutkovanie s nízkym krútiacim momentom. Séria S8 bola vyvinutá na zvýšenie kvality a efektívnosti.

- **S vypínacou spojkou**
- **Nastaviteľný krútiaci moment**
- **Jednoduchá manipulácia**
- **S rýchlovýmenným držiakom čepele pre čepele E 6.3**

Upozornenie:

Zodpovedajúci napájací adaptér nájdete ako: č. 070235 sk. ADAPTER. Vhodné čepele nájdete pod č. 674205 a ďalšími.

Technický opis

Konštrukcia	tyc
Hmotnosť	0,46 kg
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Rozsah krútiaceho momentu	50 - 250 cNm
Označenie výrobcu	S8250
Počet otáčok na voľnobeh	500 - 750
Pracovná hlučnosť	67 dB(A)

Upínač nástrojov Profil pohonu	Šesthran
Upínač nástrojov tvar	E
Druh produktu	priamy skrutkovač