



Elektrický vypínací ťahovač, Typ: S8120-2000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070236 S8120-2000
GTIN	7322590055462
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Elektrické skrutkovače PRO zo série S8 zahŕňajú širokú škálu rôznych modelov, ktoré ponúkajú vysokú rýchlosť a presnosť. Ergonomicky navrhnutý skrutkovač S8 ponúka riešenie typu plug-and-play na montážne úlohy a sériové skrutkovanie s nízkym krútiacim momentom. Série S8 bola vyvinutá na zvýšenie kvality a efektívnosti.

- **S vypínacou spojkou**
- **Nastaviteľný krútiaci moment**
- **Jednoduchá manipulácia**
- **S rýchlovýmenným držiakom čepele pre čepele E 6.3**

Upozornenie:

Zodpovedajúci napájací adaptér nájdete ako: č. 070235 sk. ADAPTER. Vhodné čepele nájdete pod č. 674205 a ďalšími.

Technický opis

Pracovná hlučnosť	67 dB(A)
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
Rozsah krútiaceho momentu	15 - 120 cNm
Označenie výrobcu	S8120-2000
Konštrukcia	tyc
Počet otáčok na voľnobeh	1400 - 2000
Hmotnosť	0,46 kg

Upínač nástrojov tvar	E
Upínač nástrojov Profil pohonu	Šesthran
Druh produktu	priamy skrutkovač