


**6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou, Šesťhran: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 627446 4      |
| GTIN             | 4013288207883 |
| Trieda položky   | 63F           |

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomická 2-zložková priečna rukoväť s priehlbami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre vysoký prenos sily a prácu bez únavy. S bočným výstupom. Povrch čepele matne chrómovaný. Veľ. 3 – 10 s pridržiacou funkciou na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 627702

**Technický opis**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Celková dĺžka     | 137 mm              |
| Dĺžka čepele      | 100 mm              |
| Povrch            | chrómovaná          |
| Šesťhran          | 4 mm                |
| Výstupný profil   | 6-hranný skrutkovač |
| Materiál rukoväti | 2K                  |
| Bočný výstup      | áno                 |

Druh produktu

Skrutkovač