

**Súprava 6-hranných skrutkovačov chrómovaná, Počet skrutkovačov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 627448 7 |
| GTIN | 4013288221742 |
| Trieda položky | 63F |

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická 2-zložková priečna rukoväť s priehlbami na uchopenie prstov a príjemným pocitom pre vysoký prenos sily a prácu bez únavy. S bočným výstupom. Povrch čepele matne chrómovaný. Vel. 3 – 10 s pridržiacou funkciou na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji.

Rozsah balenia:

1 skrutkovač Č. 627446: Vel. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Technický opis

| | |
|--------------------|---------------------|
| Počet skrutkovačov | 7 |
| Skladovanie v | plechový stojan |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač |
| Gulôčková hlava | nie |
| Bočný výstup | áno |
| Druh produktu | Skrutkovač |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 2,5 | 627446 2,5 |
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 3 | 627446 3 |
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 4 | 627446 4 |
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 5 | 627446 5 |
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 6 | 627446 6 |
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 8 | 627446 8 |
| 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou Šesťhran 10 | 627446 10 |