

**Garant****TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 8,2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	122681 8,2
GTIN	4062406792015
Trieda položky	11E

## Popis

### Prevedenie:

Najmä na obrábanie **titánu a zliatin na báze niklu**. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, **pre dlhú životnosť** nástroja v kombinácii s **optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán**.

### Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Tolerancia menovitého Ø	m7
Celková dĺžka L	103 mm
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	8,2 mm
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	61 mm
Norma	DIN 6537
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub>	48,7 mm
Posuv f v titáne > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm/ot,
Povrchová úprava	TiAlSiN
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	6xD

Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania	HPC
Pološtandard	áno
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	S
Inconel	vhodný	35	S
mokrú maximum	vhodný		