



Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. **Presné číselníkové odchýlkomery** s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník je možné otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastavitelnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Ø upínacej stopky h6	8 mm
Rozsah merania	0 - 10 mm
Kalibrácia	C1
Meracia sila	0,56 - 0,84 N
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm

Hodnota stupnice	0,01 mm
Odčítanie	1/100 mm
Ø puzdra	58 mm
Norma	DIN 878
Otočný ciferník	áno
chránené proti nárazom	áno
prestavitel'né tolerančné značky	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10