



## Presný úchylkomer IP67, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/61,5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Presné odchýlkomery s ochranou voči nárazom, **chránené pred striekajúcou vodou, olejom a nečistotami**. Merací čap na stopke s gumovým vlnovcom, na hornom konci utesnený ochrannou objímkou. Zadná stena je utesnená, sklo hodín a vonkajší krúžok sú pevne priskrutkované. Ø upínacej stopky 8 mm h6.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

### Technický opis

Norma	DIN 878
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm

Ø upínacej stopky h6	8 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Ø puzdra	61,5 mm
Kalibrácia	C1
Meracia sila	1,04 - 1,56 N
Odčítanie	1/100 mm
Rozsah merania	0 - 10 mm
chránené proti nárazom	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10