



Malý odchýlkomer IP67, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 5/40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Žltý ciferník na lepšie odčítanie.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Meracia sila	0,63 - 0,77 N
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Ø upínacej stopky h6	8 mm

Rozsah merania	0 - 5 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm
Kalibrácia	C1
Ø puzdra	40 mm
Otočný ciferník	áno
chránené proti nárazom	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10

023000 10