


**Malý odchýlkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 5/40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Žltý ciferník na lepšie odčítanie.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,5 mm
Kalibrácia	C1
Hodnota stupnice	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 5 mm
Ø púzdra	40 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Meracia sila	0,63 - 0,77 N

Otočný ciferník	áno
chránené proti nárazom	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
---	-----------