

Garant**Račna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palca, Typ: 1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod, pracovný uhol 5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Celková dĺžka	116 mm
Počet zubov	72
Pracovný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s kĺbovou hlavou	nie
s výkyvnou hlavou	nie
s vyhadzovačom	áno

s funkciou kladiva	nie
s QuickRelease	nie
Hlava západkového kolieska oddeliteľná od rukoväti	nie
plynule vytiahnutelné	nie
Druh produktu	Račna

Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov pre raču s jemným ozubením 1/4-palcovú Typ 1/4	632031 1/4
--------------------------------------------------------------------------	------------