

Garant**Račna s jemným ozubením prepínateľná, 1/2 palca s vyhadzovačom, Typ: 1/2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Trieda položky	61A

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod, pracovný uhol 5°.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Celková dĺžka	264 mm
Počet zubov	72
Pracovný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s kĺbovou hlavou	nie
s výkyvnou hlavou	nie
s vyhadzovačom	áno

s funkciou kladiva	nie
s QuickRelease	nie
Hlava západkového kolieska oddeliteľná od rukoväti	nie
Otočná rukoväť	nie
plynule vytiahnutelné	nie
Polohovací otvor na konci držadla	nie
Druh produktu	Račna

Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov pre raču s jemným ozubením 1/2-palcovú Typ 1/2	640031 1/2
--	------------