

Garant**Račna s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca, Typ: 3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	635145 3/8
GTIN	4062406798420
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod, pracovný uhol 5°.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Celková dĺžka	197 mm
Počet zubov	72
Pracovný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu	Račna

Príslušenstvo

Súprava náhradných dielov pre račňu s jemným ozubením
3/8-palcovú Typ 3/8

635031 3/8