



System ochrany dýchacích ciest s ventilátorom SwissAir, Typ: SWISS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097997 SWISS
GTIN	7640127615935
Trieda položky	09U

Popis

Prevedenie:

Ľahký respirátor s ventilátorom TH3 spája účinnosť, pohodlie a výkon. Dá sa tiež flexibilne používať na širokú škálu činností. Prietok vzduchu je možné regulovať (100 – 130 l/min.) a nastaviť v niekoľkých stupňoch. Výšku a teplotu je možné primerane kompenzovať pomocou automatických meraní. Zariadenie je individuálne nastaviteľné na dĺžku a šírku. Polomaska je vyrobená z POM (termoplast) a textílie odolnej proti roztrhnutiu a má výdychový ventil so silikónovou membránou. Tým sa zabezpečí nezávislý prívod vzduchu. Hlásenia z batérie a filtra sú akustické, ako aj vizuálne.

Napájanie: Lítium-iónový akumulátor, 3,6 V/6,5 Ah, prípojka USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

Rozsah balenia:

Respirátor s ventilátorom SwissAir pozostávajúci z pohodlnej polomasky, ventilátora, hadicových prípojok, popruhu na hlavu a krk, ramennej nosnej jednotky, ovládacieho panelu a nabíjačky vrátane batohu optrel®.

Upozornenie:

Respirátor s ventilátorom SwissAir sa dodáva bez filtrov. Ostatné príslušenstvo a náhradné diely: Polomaska č. 098224, kryt č. 098225, ochrana proti iskrám č. 098226, batéria č. 098227, predĺženie nosnej jednotky č. 098228, ochrana tkaniny č. 098229.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Séria	SwissAir
Označenie výrobcu	Swiss air systém ochrany dýchacích ciest s ovládacím panelom
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Menovité napätie	3,6 V
Kapacita akumulátora	6,5 Ah
Druh produktu	Jednotka ventilátora respirátor

Príslušenstvo

Predradený filterSwissAir Typ PREFILTER	098223 PREFILTER
Filter častícSwissAir Typ FILTER	098222 FILTER