



6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou, Šesťhran: 2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627447 2
GTIN	7610733287383
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepel' vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou elasticitou. Pochrómovaný povrch. Veľ. 4 – 10 s bočným protivztlakom.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 627702

Technický opis

Dĺžka čepele	60 mm
Povrch	chrómovaná
Šesťhran	2 mm
Celková dĺžka	105 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Materiál rukoväti	Elastomér
Druh produktu	Skrutkovač

