



## 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou, Šesthran: 3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 627447 3      |
| GTIN             | 7610733287437 |
| Trieda položky   | 63D           |

### Popis

#### Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepel' vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou elasticitou. Pochrómovaný povrch. Veľ. 4 – 10 s bočným protivztlakom.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 627702

### Technický opis

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Povrch            | chrómovaná          |
| Šesthran          | 3 mm                |
| Celková dĺžka     | 145 mm              |
| Dĺžka čepele      | 100 mm              |
| Výstupný profil   | 6-hranný skrutkovač |
| Materiál rukoväti | Elastomér           |
| Druh produktu     | Skrutkovač          |

