



## Elektrikársky univerzálny nástroj NexStrip®, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	729501 1
GTIN	4003773088165
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoko stabilné, ľahké telo klieští vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami s ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou. Odizolovanie ohybných a pevných vodičov od 0,03 – 10 mm<sup>2</sup> (AWG 32 – 8). Optimálne prispôsobenie špeciálnym materiálom alebo teplotným podmienkam pomocou jemného nastavenia.

Rýchle, presné štvorcové krimpovanie jednotlivých dutiniek podľa DIN 46228 časť 1 + 4, od 0,25 – 4 mm<sup>2</sup>. Samonastavovacie – umožňuje rýchlu zmenu medzi rôznymi veľkosťami. S dĺžkovým dorazom a reznou hranou na drôt.

#### Výhoda:

**Rezanie a odizolovanie** kábla, ako aj **krimpovanie** dutín **s jedným nástrojom**, bez časovo náročnej výmeny nástroja.

#### Použitie:

Na zapojenie elektronických zariadení, ako sú PLC (programovateľné logické riadiace jednotky), v domových inštaláciách alebo v mobilných domoch.

#### Náhradný diel:

Náhradný nôž dostupný pod č. 728714 veľ. 10 a pozdĺžny doraz pod č. 728715 veľ. 10.

### Technický opis

pre prierez vodiča (krimpovanie)	0,25 - 4 mm <sup>2</sup>
pre prierez vodiča (rezanie a odizolovanie)	0,03 - 10 mm <sup>2</sup>

Celková dĺžka	190 mm
Druh produktu	Krimpovacie kliešte

---

## Príslušenstvo

Nôž pre odizolovacie kliešte pre prierez vodiča 10	728714 10
Dížkový doraz pre odizolovacie kliešte pre prierez vodiča 10	728715 10