



Krimpovacie kliešte Twistor® T na dutinky, pre prierez vodiča: 10mm²



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 729426 10 |
| GTIN | 4003773088097 |
| Trieda položky | 73F |

Popis

Prevedenie:

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.

Automaticky nastaviteľné krimpovacie kliešte, krimpovacia hlava s voľným otáčaním o 360° s 8 rastrovými polohami. **Lichobežníkový** krimpovací otvor prístupný na oboch stranách, lisovanie až do dĺžky 18 mm v jednom pracovnom kroku, možno posúvať nadmerne dlhé dutinky. Je možné lisovanie dutiniek Twin do 2 × 6 mm².

Technický opis

| | |
|--------------------|---------------------------|
| pre prierez vodiča | 0,14 - 10 mm ² |
| Celková dĺžka | 200 mm |
| Druh produktu | Krimpovacie kliešte |