



Elektrikárske nožnice s 2-zložkovou rukoväťou a čepeľou na odrezanie drôtu, Celková dĺžka: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	768870 160
GTIN	4003773082699
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Jedna čepeľ s jemnými zubami, jedna čepeľ hladká.

Zahnutý, silný tvar.

Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele. Robustná 2-zložková rukoväť vystužená sklenenými vláknami so šikmou reznou hranou a optimalizovaným vyhotovením pre lepšiu ergonómiu. S upevňovacím očkom na pripevnenie ochrany proti pádu. Dva krimpovacie body pre dutinky (0,5 – 6 mm² a 10 – 25 mm²). S otváracou pružinou, dá sa zaistiť na prepravu.

Dolné rameno nožníc **s rezačkou drôtu.**

Použitie:

Režú tenké drôty, káble, izolačné hadice, gumu, kožu atď.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Druh produktu	Nožnice