

**Diamantový deliaci kotúč, Ø kotúčov: 76mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563422 76
GTIN	4059952539874
Trieda položky	54B

Popis**Prevedenie:**

Úzke rezné kotúče špeciálne pre úzke priestory.
Spekaná uzavretá diamantová rezná hrana. Čistý rez.

Použitie:

Na rezanie porcelánovej kameniny, dlaždíc a mramoru.

Materiál:

Optimalizované pre: porcelánovú kameninu, mramor, dlaždice.

Vhodné pre:

Akumulátorová malá uhlová brúska č. 077100.

Technický opis

maximálne otáčky	20150 min ⁻¹
pre hrúbky materiálu	5,7 - 9,5 mm
Ø otvora	10 mm
Šírka kotúča	1,4 mm
Ø kotúčov	76 mm

Šírka kmeňového listu	1,1 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
optimalizované pre materiál	Kameň
Popis tvaru	rovný
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
Pohonný stroj	Uhlová brúska
Pohonný stroj	Priama brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Kameň	vhodný		