

**Tvrdokovový deliaci kotúč, Ø kotúčov: 76mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563423 76
GTIN	4059952567549
Trieda položky	54B

**Popis****Prevedenie:**

Úzke rezné kotúče špeciálne pre úzke priestory.

Oceľový tanier s HM granulátom prispájkovanými na reznú hranu.

**Použitie:**

Na rezanie dreva, plastov, sadrokartónových dosiek.

**Vhodné pre:**

**Akumulátorová malá uhlová brúska č. 077100.**

**Technický opis**

pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Šírka kotúča	1,8 mm
maximálne otáčky	20100 min <sup>-1</sup>
Ø kotúčov	76 mm
Ø otvora	10 mm
Šírka kmeňového listu	0,9 mm

Popis tvaru	rovný
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Drevo
optimalizované pre materiál	Plast
optimalizované pre materiál	Sadrové dosky
Pohonný stroj	Uhlová brúska
Pohonný stroj	Priama brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		