



## Cylindrické predĺženie z ocele, krátke pre DUO-LOCK SAFE-LOCK, Rozhranie DUO-LOCK: DL10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220370 DL10
GTIN	4034221149862
Trieda položky	26Y

### Popis

#### Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

### Technický opis

$L_2$	5 mm
$\varnothing D_2$	9,6 mm
Celková dĺžka L	55 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	10 mm
odporúčany krútiaci moment	20 Nm
Rozhranie DUO-LOCK	DL10
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy