



Cylindrické predĺženie z ocele, krátke pre DUO-LOCK SAFE-LOCK, Rozhranie DUO-LOCK: DL12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220370 DL12
GTIN	4034221149909
Trieda položky	26Y

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Technický opis

$\varnothing D_2$	11,5 mm
Celková dĺžka L	65 mm
L_2	6 mm
\varnothing stopky D_s	12 mm
odporúčany krútiaci moment	30 Nm
Rozhranie DUO-LOCK	DL12
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy