



## Cylindrické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka, Rozhranie DUO-LOCK: DL10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220374 DL10
GTIN	4034221149879
Trieda položky	26Y

### Popis

**Prevedenie:**

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

### Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	9,6 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
odporúčaný krútiaci moment	20 Nm
Rozhranie DUO-LOCK	DL10
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy