



## Cylindrické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka, Rozhranie DUO-LOCK: DL12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220374 DL12
GTIN	4034221149923
Trieda položky	26Y

### Popis

#### Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

### Technický opis

Celková dĺžka L	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
L <sub>2</sub>	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
odporúčany krútiaci moment	30 Nm
Rozhranie DUO-LOCK	DL12
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy