

**Kónické predĺženie z ocele, krátke pre DUO-LOCK SAFE-LOCK, Rozhranie DUO-LOCK / Ø DS: DL12/20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220376 DL12/20
GTIN	4034221150004
Trieda položky	26Y

**Popis****Prevedenie:**

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	105 mm
Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
odporúčaný krútiaci moment	30 Nm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Rozhranie DUO-LOCK	DL12
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Skrutkovací držiak frézy