



Kónické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka, Rozhranie DUO-LOCK / Ø DS: DL10/12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220378 DL10/12
GTIN	4034221149916
Trieda položky	26Y

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Technický opis

Celková dĺžka L	120 mm
Ø D ₂	9,6 mm
odporúčany krútiaci moment	20 Nm
Rozhranie DUO-LOCK	DL10
Ø stopky D _s	12 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Skrutkovací držiak frézy