



Cylindrické TK predĺženie DUO-LOCK Valcová stopka, Rozhranie DUO-LOCK: DL20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220375 DL20
GTIN	4034221176769
Trieda položky	10N

Popis

Prevedenie:

Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	19,3 mm
Ø stopky D _s	20 mm
odporúčaný krútiaci moment	80 Nm
Rozhranie DUO-LOCK	DL20
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy