



Cylindrické TK predĺženie DUO-LOCK Valcová stopka, Rozhranie DUO-LOCK: DL10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220375 DL10
GTIN	4034221176707
Trieda položky	10N

Popis

Prevedenie:

Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Ø D ₂	9,6 mm
L ₂	37,5 mm
Celková dĺžka L	77,5 mm
odporúčany krútiaci moment	20 Nm
Ø stopky D _s	10 mm
Rozhranie DUO-LOCK	DL10
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy