



## Cylindrické TK predĺženie DUO-LOCK Valcová stopka, Rozhranie DUO-LOCK: DL12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	220375 DL12
GTIN	4034221176721
Trieda položky	10N

### Popis

#### Prevedenie:

Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

### Technický opis

Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
Celková dĺžka L	93 mm
L <sub>2</sub>	45 mm
odporúčaný krútiaci moment	30 Nm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Rozhranie DUO-LOCK	DL12
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy