

**Garant****Zapichovacia doštička neutrálna, HB9035, Šírka zápichu w: 2,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

S brúsenými hranami.

**Použitie:**

Pre malý  $\varnothing$  zápichu v kombinácii s držiakom doštičiek č. 274010 – 274026.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026. Vyvrtávacie tyče č. 274170 – 274171.

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ot,
Šírka zápichu w	2,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB9035

Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		