


Garant**Zapichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 2,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

S brúsenými hranami.

Použitie:

Pre malý \varnothing zápichu v kombinácii s držiakom doštičiek č. 274010 – 274026.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026. Vyvrtávacie tyče č. 274170 – 274171.

Vhodné pre:

Pre malý \varnothing zápichu v kombinácii s držiakom doštičiek č. 274010 – 274026.

Technický opis

Šírka zápichu w	2,2 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne

Typ	HU9310
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	380	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		