

## Prepravná a stohovacia nádoba s pevnými stenami, Úžitková hĺbka × úžitková šírka: 800X500mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Trieda položky	96l

### Popis

#### Prevedenie:

Robustná prepravná a stohovacia nádoba z ocelového plechu s vyhotovením stĺpika v tvare W a lemovanou podperou. So stabilným, rúrkovitým krytom steny v hornej časti, stabilnými okrúhlymi prelismi v oblasti steny a dna a nopkovaným štítkovým poľom pre nálepky nákladu (nálepky možno z nopiek ľahšie odstrániť). Robustné stohovanie a zachytávanie rohov pomocou žeriavových ôk. Veľké kontajnery je možné nakladať pomocou certifikovaných žeriavových traverz vo zvislých ťažných reťaziach s hákmi. Svetlá výška 100 mm.

Pevné steny.

#### Povrchová úprava farby:

Myšacia sivá RAL 7005.

#### Upozornenie:

Dostupné aj vo farbách ohnivá červená RAL 3000, žltozelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Opýtajte sa nás.

### Technický opis

Výška stohovania maximálna	500 mm
Zachytávacie rohy so žeriavovými úchytmi	áno
Výška naplnenia	400 mm
Šírka	560 mm

Šírka vjazdu	360 mm
Nosnosť podpery	5000 kg
Výška	570 mm
Hmotnosť	27 kg
Farba	myšacia sivá RAL 7005
Výška podjazdu	100 mm
s osami vjazdu	nie
Hĺbka vjazdu	660 mm
možné zmiešané stohovanie rôznych veľkostí	nie
Stena Prevedenie	pevná stena
Stohovacia hrana 3-stranná	nie
Hĺbka	860 mm
zdvíhateľný žeriavom	áno
Materiál	Oceľový plech
stohovateľný	áno
Nosnosť	1000 kg
Úžitková šírka	500 mm
Úžitková hĺbka	800 mm
Druh produktu	Prepravná a stohovacia veľká nádoba