

**Prepravná a stohovacia nádoba s klapkou, Úžitková hĺbka × úžitková šírka:
800X500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Trieda položky	96l

Popis**Prevedenie:**

Robustná prepravná a stohovacia nádoba z ocelového plechu s vyhotovením stĺpika v tvare W a lemovanou podperou. So stabilným, rúrkovitým krytom steny v hornej časti, stabilnými okrúhlymi prelismi v oblasti steny a dna a nopkovaným štítkovým poľom pre nálepky nákladu (nálepky možno z nopiek ľahšie odstrániť). Robustné stohovanie a zachytávanie rohov pomocou žeriavových ôk. Veľké kontajnery je možné nakladať pomocou certifikovaných žeriavových traverz vo zvislých ťažných reťaziach s hákmi. Svetlá výška 100 mm.

S klapkou.

Povrchová úprava farby:

Myšacia sivá RAL 7005.

Upozornenie:

Dostupné aj vo farbách ohnivá červená RAL 3000, žltozelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Opýtajte sa nás.

Technický opis

možné zmiešané stohovanie rôznych veľkostí	nie
Hmotnosť	27 kg
Nosnosť	1000 kg
Materiál	Ocelový plech

Farba	myšacia sivá RAL 7005
Hĺbka vjazdu	660 mm
Výška	570 mm
zdvíhateľný žeriavom	áno
Zachytávacie rohy so žeriavovými úchytmi	áno
Výška naplnenia	400 mm
Výška stohovania maximálna	500 mm
s osami vjazdu	nie
Hĺbka	860 mm
Šírka vjazdu	360 mm
Šírka	560 mm
Nosnosť podpery	5000 kg
stohovateľný	áno
Stohovacia hrana 3-stranná	nie
Výška podjazdu	100 mm
Stena Prevedenie	s klapkou
Úžitková šírka	500 mm
Úžitková hĺbka	800 mm
Druh produktu	Prepravná a stohovacia veľká nádoba