

mato

Elektricko-hydraulický mazací stroj, Typ: 18/20-1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 084005 18/20-1 |
| GTIN | 4016553423315 |
| Trieda položky | 08H |

Popis

Prevedenie:

V mobilnom zariadení MATO eHybrid-Greaser 230 V je špeciálne vyvinuté vysokotlakové piestové čerpadlo s výtlačným tlakom až 400 barov hydraulicky poháňané olejom pomocou elektrického zubového čerpadla. Po zapnutí 230 V hydraulického zubového čerpadla sa do vysokotlakového piestového čerpadla dodáva hydraulický olej, takže mazivo sa začne dodávať po otvorení páčky vysokotlakovej maznice. Pustením páčky sa ukončí proces dodávania maziva alebo mazania.

Poznámka::

- **Hydraulické vysokotlakové piestové čerpadlo**
- **Elektrické zubové čerpadlo s odľahčovacím systémom, nádržou na hydraulický olej vrátane ukazovateľa hladiny oleja a plniaceho uzáveru (vrátane odvzdušnenia)**
- **Práškovolakový protiprachový kryt**
- **Špeciálny piest s mazacím zariadením na optimálne vyprázdňovanie vedra**
- **3,5 m vysokotlaková gumová pancierová hadica DN6 s oceľovou opletenou vložkou, tlak pri roztrhnutí 1 650 barov
(na požiadanie s vysokotlakovou gumovou pancierovanou hadicou 6,5 m a 10 m)**
- **5 m pripojovací kábel so zástrčkou Schuko**
- **Vysokotlaková mazacia pištoľ s kĺbom Z a rúrkou s dýzou**

- **stabilný, práškovo lakovaný vozík s výškovo nastaviteľným držiakom čerpaceho agregátu, masívnymi gumovými kolesami na valivých ložiskách a otočným kolieskom s brzdou.**

Rozsah balenia:

Hydraulická jednotka je pri dodaní už zmontovaná, pripravená na prevádzku a naplnená hydraulickým olejom.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Frekvencia | 50 Hz |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| maximálny dopravovaný výkon | 320 g/min |
| Dĺžka kábla | 5 m |
| Vnútorý Ø zásobníka | 265 - 285 mm |
| Tlak pri prasknutí Hadica | 1650 bar |
| Vhodné pre objem nádrže | 18 - 20 kg |
| Napätie | 230 V |
| Výkon motora | 750 kW |
| maximálny premazávací tlak | 400 bar |
| Menovitý výkon | 750 W |
| Druh produktu | Mazacie zariadenia |