

mato

Elektricko-hydraulický mazací stroj, Typ: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084005 50
GTIN	4016553423513
Trieda položky	08H

Popis

Prevedenie:

V mobilnom zariadení MATO eHybrid-Greaser 230 V je špeciálne vyvinuté vysokotlakové piestové čerpadlo s výtlačným tlakom až 400 barov hydraulicky poháňané olejom pomocou elektrického zubového čerpadla. Po zapnutí 230 V hydraulického zubového čerpadla sa do vysokotlakového piestového čerpadla dodáva hydraulický olej, takže mazivo sa začne dodávať po otvorení páčky vysokotlakovej maznice. Pustením páčky sa ukončí proces dodávania maziva alebo mazania.

Poznámka::

- **Hydraulické vysokotlakové piestové čerpadlo**
- **Elektrické zubové čerpadlo s odľahčovacím systémom, nádržou na hydraulický olej vrátane ukazovateľa hladiny oleja a plniaceho uzáveru (vrátane odvzdušnenia)**
- **Prášково lakovaný protiprachový kryt**
- **Špeciálny piest s mazacím zariadením na optimálne vyprázdňovanie vedra**
- **3,5 m vysokotlaková gumová pancierová hadica DN6 s ocelovou opletenou vložkou, tlak pri roztrhnutí 1 650 barov
(na požiadanie s vysokotlakovou gumovou pancierovanou hadicou 6,5 m a 10 m)**
- **5 m pripojovací kábel so zástrčkou Schuko**
- **Vysokotlaková mazacia pištoľ s kĺbom Z a rúrkou s dýzou**

- **stabilný, práškovo lakovaný vozík s výškovo nastaviteľným držiakom čerpaceho agregátu, masívnymi gumovými kolesami na valivých ložiskách a otočným kolieskom s brzdou.**

Rozsah balenia:

Hydraulická jednotka je pri dodaní už zmontovaná, pripravená na prevádzku a naplnená hydraulickým olejom.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálny premazávací tlak	400 bar
Napätie	230 V
Dĺžka kábla	5 m
maximálny dopravovaný výkon	320 g/min
Výkon motora	750 kW
Tlak pri prasknutí Hadica	1650 bar
Vnútorý Ø zásobníka	355 - 387 mm
Menovitý výkon	750 W
Frekvencia	50 Hz
Vhodné pre objem nádrže	50 kg
Druh produktu	Mazacie zariadenia