

mato

Elektricko-hydraulický mazací stroj, Typ: 18/20-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084005 18/20-2
GTIN	4016553423322
Trieda položky	08H

Popis

Prevedenie:

V mobilnom zariadení MATO eHybrid-Greaser 230 V je špeciálne vyvinuté vysokotlakové piestové čerpadlo s výtlačným tlakom až 400 barov hydraulicky poháňané olejom pomocou elektrického zubového čerpadla. Po zapnutí 230 V hydraulického zubového čerpadla sa do vysokotlakového piestového čerpadla dodáva hydraulický olej, takže mazivo sa začne dodávať po otvorení páčky vysokotlakovej maznice. Pustením páčky sa ukončí proces dodávania maziva alebo mazania.

Poznámka::

- **Hydraulické vysokotlakové piestové čerpadlo**
- **Elektrické zubové čerpadlo s odľahčovacím systémom, nádržou na hydraulický olej vrátane ukazovateľa hladiny oleja a plniaceho uzáveru (vrátane odvzdušnenia)**
- **Práškovolakový protiprachový kryt**
- **Špeciálny piest s mazacím zariadením na optimálne vyprázdňovanie vedra**
- **3,5 m vysokotlaková gumová pancierová hadica DN6 s ocelovou opletenou vložkou, tlak pri roztrhnutí 1 650 barov
(na požiadanie s vysokotlakovou gumovou pancierovanou hadicou 6,5 m a 10 m)**
- **5 m pripojovací kábel so zástrčkou Schuko**
- **Vysokotlaková mazacia pištoľ s kĺbom Z a rúrkou s dýzou**

- **stabilný, práškovo lakovaný vozík s výškovo nastaviteľným držiakom čerpaceho agregátu, masívnymi gumovými kolesami na valivých ložiskách a otočným kolieskom s brzdou.**

Rozsah balenia:

Hydraulická jednotka je pri dodaní už zmontovaná, pripravená na prevádzku a naplnená hydraulickým olejom.

Technický opis

Menovitý výkon	750 W
maximálny premazávací tlak	400 bar
Tlak pri prasknutí Hadica	1650 bar
Frekvencia	50 Hz
Napätie	230 V
maximálny dopravovaný výkon	320 g/min
Vnútorý Ø zásobníka	285 - 305 mm
Výkon motora	750 kW
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Vhodné pre objem nádrže	18 - 20 kg
Dĺžka kábla	5 m
Druh produktu	Mazacie zariadenia