

**duMONT****Štvorhranný pretláčací trň HSS Lícovanie H8, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290426 6
GTIN	
Trieda položky	29J

**Popis****Použitie:**

Jedným pretlačením vznikne jeden vnútorný štvorhran.

**Technický opis**

Celková dĺžka v oceli	6 - 19 mm
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke	660 kg
Východiskový otvor H8	6,4 mm
Dĺžka ihly	170 mm
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretláčací nástroj

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Hliníkové plasty	podmienene vhodný
Hliník	vhodný
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný
Olej	vhodný