

duMONT**Štvorhranný pretláčací trň HSS Lícovanie H8, Typ: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290426 14
GTIN	662600666378
Trieda položky	29J

Popis**Použitie:**

Jedným pretlačením vznikne jeden vnútorný štvorhran.

Technický opis

Východiskový otvor H8	14,8 mm
Dĺžka ihly	377 mm
Celková dĺžka v oceli	13 - 35 mm
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke	2400 kg
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Pretláčací nástroj

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Hliníkové plasty	podmienene vhodný
Hliník	vhodný
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný
Olej	vhodný