

HOLEX**Monodržiak doštičiek zalomený pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 160/250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 278056 160/250 |
| GTIN | 4062406840495 |
| Trieda položky | 22B |

Popis**Prevedenie:**

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).
Pre upichovacie doštičky č. 278029 – 278036.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.
 D_2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Šírka stopky b | 25×25 mm |
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 14 mm |
| Skrutka | 279816 4 |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Šírka zápichu w | 3; 4 mm |
| Druh produktu | Držiak doštičiek |

